

NEONATAL

INCUBADORA NEONATAL MODELO SCTI LINE 4



ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Selección automática de voltaje	100 - 140V~	205 - 245V~
Fusibles de protección (F1/F2) (modulo de control)	5A tipo F 20AG	
Frecuencia Network	50 / 60Hz	
Consumo de energía	830 VA	
Batería interna	Batería recargable de níquel cadmio	

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Elemento de calentamiento	Acero inoxidable blindado resistor eléctrico tubular
Control de la temperatura – modo AIRE (ATC)	De 20.0 a 39.0°C, con incrementos de 0.1°C
Control de temperatura (ITC) – modo RN	De 34.0 a 38.0°C, con incrementos de 0.1°C
Tiempo de calentamiento para elevar a temperatura aproximada de 25°C a 36° C	28 minutos

MÓDULOS DE CONTROL

V1, V2 E V3

SÓLO V2 E V3

	TEMPERATURA DEL AIRE	TEMPERATURE RN	HUMIDAD RELATIVE DEL AIRE	PESO
Intervalos indicados	10,1°C a 50,9°C	10,1°C a 50,9°C	10 a 99,9%	0 a 9,999 kg
Resolución	± 0,1°C	± 0,1°C		
Precisión	± 0,2°C	± 0,2°C	± 3%	± 0,2 g

SISTEMA DE CONTROL DEL SERVO OXÍGENO

Resolución del display	0,1%
O2 Rango de visualización	0 a 99,9%
O2 Rango de control	21 a 65%

SPO2 SISTEMA DE OXIMETRÍA

	SPO2	BPM
Resolución del display	1%	1 BPM
Rango de lectura	0 a 100%	18 a 300 BPM




Imagem meramente ilustrativa



Olidef

Cuidado y Preocupación por la vida

Mais informações: www.olidef.com.br – +55 (16) 3919.9350 – comercial@olidef.com.br – Ribeirão Preto/SP – Brasil



Olidef

Cuidado y Preocupación por la vida

Este catálogo reúne descrição técnica y listado de los accesorios opcionales, que están sujetos a cambios sin previo aviso.
* Otros rangos de control de la temperatura pueden ser ofrecidos bajo petición y la evaluación del departamento técnico de Olidef – 144


LINHA NEONATAL

Incubadora neonatal modelo SCTI Line 4



Recién nacidos prematuros tienen una mayor dificultad para mantener la temperatura del cuerpo de que los bebés nacidos dentro del plazo normal de gestación, porque tienen una mayor superficie corpórea en relación a su volumen. El uso de terapia térmica demostró su utilidad en el aumento de la tasa de sobrevivencia en bebés con bajo peso. Diferentes tipos de equipos fueron desarrollados para mantener la temperatura apropiada para los recién nacidos, como las incubadoras neonatales y las cunas temperadas. Las Incubadoras Neonatales Olidef cz suministran un microambiente temperado y estable para los pequeños pacientes que necesitan una asistencia adicional en este período crítico al comienzo de sus vidas. Son equipos de alta tecnología que pueden ser dotados de sistemas de control de temperatura, oxígeno y humedad. Factores como calidad, eficacia y facilidad de uso se combinan para satisfacer al usuario, ofreciendo total confort a los pequeños pacientes.

Fotos meramente ilustrativas.



A – Peso
B – Frecuencia cardíaca
C – SpO2
D – Concentración de Oxígeno
E – Humedad relativa
F – Gráficos de tendencias (60 h)

Standard Accesorios opcionales Non disponible

MÓDULO DE CONTROL

V1 V2 V3

TEMPERATURA

Manual (aire)
Servocontrolado (recién nacido)

HUMEDAD

Pasivo
Servocontrolado
Depósito de agua removable
Depósito de agua fijo

OXÍGENO

Pasivo
Servocontrolado

OXIMETRÍA

Sistema de oximetría de pulso

MÓDULO DE CONTROL

V1 V2 V3

PANEL DEL MÓDULO DE CONTROL

Display LED numérico
Display LCD (alfanumérico)
Display LCD (alfanumérico / gráfico)
Sistema de supervisión
Sensor de temperature de la piel (central)
Sensor de temperature de la piel (auxiliar)
Bloqueo de teclado
Indicador de calentamiento
Selección de idiomas (ingles/español/português)
Removable

COMPARTIMIENTO DEL BEBÉ

V1 V2 V3

CÚPULA

Acrílico transparente (atóxico y auto-extinguible)
Puerta frontal de cuidados intensivos
Puerta trasera de cuidados intensivos
5 portezuelas ovales de policarbonato
5 mangas puño removibles
1 portezuelas redonda con manga iris
4 orificios para entrada de sensors y tubos
Opening for nebulizer

LECHO

Estructura en plástico radiotransparente
Cajón para chassis de rayos - X
Displaceable: the bed may be displaced out of the dome, making it easier for access to the patient
Posición Trendelenburg y proclive. Horizontal alta y baja

ACCESSORIES

Pantalla externa
Balanza integrada
Pared doble

OPTIONAL ACCESSORIES

Nebulizador	Señalizador para uso de oxígeno	Cajonera grande
Enchufes auxiliar	Soporte para monitores	Estanque para desinfección
Adaptador para tubos para ventilación	Soporte de suero mayor	Sensor de temperature auxiliary
Fototerapia halógena	Soporte de suero menor	Colchón de gel
Cúpula con tapa de acceso frontal y trasero	Electric height adjustment system	Iluminación auxiliar
Ranimador manual	Sistema de ajuste de altura eléctrico	
Sensor de oximetría tipo Y	Cajonera doble	
Capucha para oxigenoterapia	Armario	

ALARMAS AUDIOVISUALES

V1 V2 V3

Supervisión de operación
Temperatura
Humedad
Oxígeno
Oximetría de pulso

ESPECIFICACIONES MECÁNICAS

V1 V2 V3

Caja externa en acero carbono con tratamiento anti-oxidante
Caja interna en material no-ferruginoso
Caja externa en material non-ferruginoso
Parachoques
Soporte con cuatro ruedas (con frenos)
Dimensiones sin accesorios (altura x anchura x longitud cm)

137 x 52 x 90

